

FLUKE.

**Multimetru, Tip: 115****Date comandă**

Numărul de comandă

473322 115

GTIN

095969344814

Clasa articolului

47H

**Descriere****Execuție:**

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afișaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil și ușor de utilizat – **Avertizare în cazul conductori de măsură conectați greșit.** Datorită operării sale simple, este ideal pentru utilizarea în service mobil.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare, siguranță ridicată și alte funcții suplimentare.

**Standard:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Livrare:**

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură și capace izolatoare demontabile.

**Descriere tehnică**

Procedeu de măsurare

TRUE RMS

Afișaj cu iluminare de fundal	nu
Verificare a continuității circuitelor	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 600 V
Capacitate	1 nF – 1 mF
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Domeniu de afișare	6000
Curent alternativ CA	0,1 mA – 10 A
Număr de baterii incluse	1
Frecvență	0,01 Hz – 50 kHz
Alimentare cu energie	Cu baterii
Verificarea diodelor	da
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 600 V
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Curent continuu CC	0,1 mA – 10 A
Precizie de bază	0,05 %
Calibrarea	I3
Tip produs	Multimetru

## Servicii

Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3
CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională 6LR61	081561 6LR61
--	--------------