

FLUKE.

**Multimetru, Tip: 87VMAX****Date comandă**

Numărul de comandă	473322 87VMAX
GTIN	095969926287
Clasa articolului	47H

**Descriere****Execuție:**

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afișaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil și ușor de utilizat – **Avertizare în cazul conductori de măsură conectați greșit.** Iluminare de fundal suplimentară cu LED-uri și măsurarea temperaturii. Multimetrul robust este rezistent la căderi de la maxim 4 metri. Clasa de protecție IP67. Complet impermeabil și rezistent la praf.

**Funcționare:**

IP67: protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare, siguranță ridicată și alte funcții suplimentare.

**Standard:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Livrare:**

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură și capace izolatoare demontabile. Cu senzor de temperatură.

**Descriere tehnică**

Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 50 M $\Omega$
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I3
Calibrarea	I7
Curent continuu CC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Verificarea diodelor	da
Domeniu de afișare	6000
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1000 V
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Verificare a continuității circuitelor	da
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Temperatură	-200 - 1090 °C
Frecvență	0,05 Hz – 200 kHz
Precizie de bază	0,05 %
Număr de baterii incluse	1
Curent alternativ CA	0,1 $\mu$ A – 10 A
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Denumirea producătorului	87V
Clasă de protecție IP	IP 67
Capacitate	0,01 nF – 10 mF
Tip produs	Multimetru

## Servicii

CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3

**Accesorii**

Conductori de măsură Ø vârf măsurare 1 mm	473318 1
Conductori de măsură Ø vârf măsurare 2 mm	473318 2
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională 6LR61	081561 6LR61
Geantă C150 Tip F	473337 F
Element magnetic de suspendare Tip TPAK	473329 TPAK