

metabo**Șurubelniță cu percuție cu acumulator fără acumulator, Tip: 18LTX800****Date comandă**

Numărul de comandă	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Momente de rotație mari pentru aplicații grele de înșurubare.**

Șurubelnițele cu percuție cu acumulator din clasa LTX sunt disponibile cu un moment de rotație maxim de 300 Nm, 800 Nm sau 1750 Nm. Perfect potrivite pentru aplicații solicitante de înșurubare în toate domeniile de performanță. De asemenea, acestea sunt echipate cu un mod APS (mod automat Power Shift):

- **Deșurubarea în modul APS: împiedică căderea șurubului/piuliței prin reducerea automată a turației după slăbire.**
- **Înșurubarea în modul APS: împiedică strângerea excesivă a șurubului/piuliței prin oprirea automată după prima cursă.**

De altfel, toți acumulatorii Metabo au o garanție de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Alte detalii, cum ar fi de exemplu, lumina de lucru cu LED-uri oferă și mai mult confort la lucru.

- **Șurubelniță cu percuție extrem de performantă cu acumulator, cap pătrat exterior de 1/2 inch și 800 Nm.**
- **Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfășurare rapidă a lucrului și eficiență maximă la orice utilizare.**
- **Moment de rotație ridicat având în același timp o construcție deosebit de utilă.**
- **Foarte performant pentru aplicații grele de înșurubare.**
- **Funcționare cu recul redus cu moment de rotație foarte mare.**

- Douăsprezece trepte de turație/cuplu pentru un spectru larg de aplicații.
- Lumină pentru lucru integrată pentru iluminarea locului de muncă.
- Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii și durabilitate.
- Cu cârlig practic pentru curea și suport de biți, opțional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.

Avantaj:**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator, încărcător și geantă de transport.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	SSW 18 LTX 800 BL
Moment de rupere maxim	1200 Nm
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Număr de acumuloare incluse	0
Tensiunea acumulatorului	18 V
Trepte moment de rotație	12
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Metabox
Momentul maxim	800 Nm
Greutate fără acumulator	1,95 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Model constructiv motor	fără perii
Sistem de prindere	Pătrat exterior
Utilizare tipică	Activități solicitante
Număr maxim de percuții	3300 min ⁻¹
Turație de mers în gol	0 - 2575 min ⁻¹

Tip produs

Șurubelniță cu percuție