

**HOLEX****Dulap de garderobă cu picioare de plastic și încuietoare de siguranță, Număr de uși: 4****Date comandă**

Numărul de comandă

949615 4

GTIN

4067263642725

Clasa articolului

92S

**Descriere****Execuție:**

Dulap pentru garderobă, compartiment cu lățime de 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă pentru etichete.

Cu picioare de plastic.

Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

**Conceptul de ventilație:** admisia aerului în partea din spate a dulapului cu rafturi asigură o aerisire bună și uscarea în compartiment. Alimentarea cu aer în cazul dulapurilor speciale se realizează prin intermediul orificiilor de deasupra soclului retras.

**Standard:****DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă o vopsire specială.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

## Descriere tehnică

Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Adâncime	500 mm
Pentru lacăt	da
Înălțime	1950 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării	328 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1420 mm
Adâncimea raftului de depozitare	477 mm
Fante de aerisire pe ușă	da
Adâncime utilă per compartiment	477 mm
Număr de uși	4
Număr de bare suport pentru haine	1
Greutate	68 kg
Este posibilă vopsirea specială	nu
Lățime	1200 mm
Standard	DIN 4547
Execuția butucului	Încuietoare de siguranță
Lățime utilă per compartiment	240 mm
Lățime raft	298 mm
Număr de rafturi de depozitare fixe	1
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Execuția structurii de bază	Picioare de oțel
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă