

HOLEX**Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, soclu și încuietoare de siguranță, Număr de uși: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	949631 3
GTIN	4067263642770
Clasa articolului	92S

Descriere**Execuție:**

Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă pentru etichete.

Cu soclu

Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Fante de aerisire pe ușă	da
Execuția butucului	Încuietoare de siguranță
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Execuția structurii de bază	Soclu
Șarpantă	da
Înălțime utilă per raft pentru pălării cu șarpantă	328 mm
Greutate	57 kg

Înălțime utilă per compartiment de haine	1420 mm
Lățime raft	298 mm
Adâncime utilă per compartiment	477 mm
Număr de rafturi de depozitare fixe	1
Adâncime	500 mm
Înălțime în spate	2180 mm
Standard	DIN 4547
Pentru lacăt	da
Adâncimea raftului de depozitare	477 mm
Este posibilă vopsirea specială	nu
Înălțime în față	1950 mm
Lățime utilă per compartiment	240 mm
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Lățime	900 mm
Număr de bare suport pentru haine	1
Număr de uși	3
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă