

**HOLEX**

## Dulap de garderobă cu inserție superioară înclinată, picioare din plastic și încuietoare de siguranță, Număr de uși: 4

### Date comandă

Numărul de comandă	949633 4
GTIN	4067263642848
Clasa articolului	92S

### Descriere

**Execuție:**

Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă pentru etichete.

Cu picioare de plastic.

Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

**Standard:****DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă o vopsire specială.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

### Descriere tehnică

Standard	DIN 4547
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Fante de aerisire pe ușă	da
Adâncime utilă per compartiment	477 mm
Lățime raft	298 mm
Înălțime în față	1950 mm
Greutate	75 kg

Este posibilă vopsirea specială	nu
Înălțime în spate	2180 mm
Număr de rafturi de depozitare fixe	1
Număr de uși	4
Șarpantă	da
Execuția butucului	Încuietoare de siguranță
Pentru lacăt	da
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Număr de bare suport pentru haine	1
Lățime	1200 mm
Execuția structurii de bază	Picioare de oțel
Înălțime utilă per raft pentru pălării cu șarpantă	328 mm
Adâncime	500 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1420 mm
Adâncimea raftului de depozitare	477 mm
Lățime utilă per compartiment	240 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă