

**HOLEX****Dulap de garderobă cu bancă și încuietoare de siguranță, Număr de uși: 4****Date comandă**

Numărul de comandă

949635 4

GTIN

4067263642909

Clasa articolului

92S

**Descriere****Execuție:**

Dulap de garderobă cu cadru de bancă Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă pentru etichete. Lamele scaunului sunt standard din fag, cu un profil de aproximativ 60×30 mm, aplatizate și rotunjite pe toate laturile, lăcuite transparent.

Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

**Standard:****DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**. Cadru bancă gri închis, acoperit. Nu este posibilă vopsirea specială.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțime utilă per raft pentru pălării

328 mm

Lățime raft	298 mm
Adâncimea băncii	315 mm
Adâncime	500 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1270 mm
Înălțime	2120 mm
Greutate	75 kg
Înălțimea băncii	450 mm
Adâncimea raftului de depozitare	477 mm
Număr de uși	4
Lățime	1200 mm
Adâncime utilă per compartiment	477 mm
Lățime utilă per compartiment	240 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă