

HOLEX**Dulap de garderobă cu șarpantă, bancă și încuietoare de siguranță, Număr de uși: 4****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 949651 4 |
| GTIN | 4067263642961 |
| Clasa articolului | 92S |

Descriere**Execuție:**

Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă pentru etichete. Bancă standard de fag, în profil cca. 60×30 mm, rindeluit pe toate părțile, rotunjit în partea de sus, vopsit cu lac incolor.

Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**. Cadru bancă gri închis, acoperit. Nu este posibilă o vopsire specială.

Descriere tehnică

| | |
|-------------|--------|
| Lățime raft | 298 mm |
|-------------|--------|

| | |
|--|------------------------------|
| Înălțime în spate | 2350 mm |
| Lățime utilă per compartiment | 240 mm |
| Greutate | 82 kg |
| Înălțime utilă per raft pentru pălării | 328 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Lățime | 1200 mm |
| Adâncime utilă per compartiment | 477 mm |
| Înălțime în față | 2120 mm |
| Adâncimea raftului de depozitare | 477 mm |
| Înălțimea băncii | 450 mm |
| Adâncimea băncii | 315 mm |
| Lățimea băncii | 1200 mm |
| Număr de uși | 4 |
| Înălțime utilă per compartiment de haine | 1270 mm |
| Unghi de deschidere a ușii | 110 grad |
| Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Tip produs | Dulap de garderobă |