



Prelungitor pentru cablu cu miez de oțel 50B



Date comandă

Numărul de comandă	081 106 50B
GTIN	4007123638888
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburii de cablu corespund specificațiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).

Prelungitor pentru cablu robust cu caroserie de tambur din tablă de oțel, cu parte frontală și spate izolată.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1 \text{ mm}$; a se feri de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Putere nominală (desfășurat)	3500 (16A) W
Structura cablului	3G1,5
Clasă de protecție IP	IP 44
Materialul cablului	Poliuretan
Clasa cablului	H07BQ-F
Sistem de diagnoză disponibil	da

Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Număr de prize	4
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea cablului	50 m
Carcasă materiale	Oțel
Tip produs	Prelungitor pentru cablu