

Garant

Date comandă

Numărul de comandă	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	27 mm
Lungimea totală L	32 mm
Cap de strunjit cod ISO	SVUCR
Serie	Master Mute
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Unghi de așezare	93 grad
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 49
Fixare tip	40 mm

Sistem	DM
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat