


**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/9****Date comandă**

Numărul de comandă	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Clasa articolului	29D

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe pentru filetare Ref. 16.

**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	16
Serie	Master Mute
Decalaj central L <sub>3</sub>	23,7 mm
Fixare tip	40 mm
Lungimea totală L	27 mm

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	45 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Cap de strunjit cod ISO	SIR
Sistem	DM
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat