

**Garant**

## Date comandă

Numărul de comandă	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Clasa articolului	29D

## Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

## Descriere tehnică

Sistem	DM
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 49
Fixare tip	40 mm
Lungimea totală L	27 mm
Cap de strunjit cod ISO	SCLCR
Unghi de așezare	95 grad
Decalaj central $L_3$	27 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Serie	Master Mute
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat