

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/10****Date comandă**

Numărul de comandă	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe pentru filetare Ref. 22.

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Lungimea totală L	30 mm
Serie	Master Mute
Fixare tip	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	22
Decalaj central L ₃	25,7 mm

Sistem	DM
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 51
Ø minim al găurii prealabile D_{\min}	47 mm
Cap de strunjit cod ISO	SIR
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat