

Garant

Date comandă

Numărul de comandă	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	50 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Unghi de așezare	91 grad
Portplăcuță	269005 15
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 19
Pârghie cu articulație	259015 20
Fixare tip	40 mm

Lungimea totală L	26 mm
Serie	Master Mute
Cap de strunjit cod ISO	PTFNR
Sistem	DM
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat