



## Tambur profesional „Cube” din plastic33N



### Date comandă

Numărul de comandă	081113 33N
GTIN	4007123637485
Clasa articolului	08B

### Descriere

#### Execuție:

Tamburii de cablu corespund specificațiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).

Tambur din plastic pentru cablu, protecție completă la rostogolire și mâner practic pliabil.

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu  $\varnothing > 1$  mm; a se feri de scule și de sârme.

#### Notă:

Puteți găsi un suport adecvat pentru atașarea la cărucioarele de atelier GARANT și la băncile de lucru mobile la 914935 1.

### Descriere tehnică

Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Clasă de protecție IP	IP 44
Lungimea cablului	33 m
Număr de prize	4

Clasa cablului	H07RN-F
Materialul cablului	Neopren
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16A) W
Carcasă materiale	Plastic
Sistem de diagnoză disponibil	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Structura cablului	3G1,5
Tip produs	Prelungitor pentru cablu