

Garant

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 264838 DM/2 |
| GTIN | 4067263707851 |
| Clasa articolului | 29D |

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Fixare tip | 40 mm |
| Sistem | DM |
| Pârghie cu articulație | 259015 19 |
| Decalaj central L ₃ | 27 mm |
| Serie | Master Mute |
| Cap de strunjit cod ISO | PDUNR |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 18 |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 50 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DN.. 1506.. |
| Lungimea totală L | 26 mm |
| Unghi de așezare | 93 grad |
| Portplăcuță | 269005 14 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Cap de filetat |