

**Garant**

## Date comandă

Numărul de comandă	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Clasa articolului	29D

## Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

## Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Unghi de așezare	93 grad
Sistem	DM
Fixare tip	40 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Decalaj central $L_3$	32 mm
Lungimea totală L	27 mm
Serie	Master Mute

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Cap de strunjit cod ISO	STFCR
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat