

Garant

Date comandă

Numărul de comandă	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Fixare tip	40 mm
Decalaj central L ₃	27 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDUCR
Serie	Master Mute
Sistem	DM
Lungimea totală L	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	50 mm
Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat