

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/1****Date comandă**

Numărul de comandă	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Pârghie cu articulație	259015 18
Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Portplăcuță	269005 13
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 18
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	50 mm

Serie	Master Mute
Sistem	DM
Fixare tip	40 mm
Cap de strunjit cod ISO	PCLNR
Unghi de așezare	95 grad
Lungimea totală L	26 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat