

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/4****Date comandă**

Numărul de comandă	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Sistem	DM
Serie	Master Mute
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Cap de strunjit cod ISO	PWLN R
Decalaj central L_3	27 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 18

Pârghie cu articulație	259015 18
Lungimea totală L	26 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Portplăcuță	269005 16
Unghi de așezare	95 grad
Fixare tip	40 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat