

Garant

Date comandă

Numărul de comandă	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	32 mm
Cap de strunjit cod ISO	STFCL
Lungimea totală L	27 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Sistem	DM
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm

Unghi de așezare	93 grad
Fixare tip	40 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat