

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/10****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe pentru filetare Ref. 22.

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceleiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 51
Decalaj central L ₃	25,7 mm
Lungimea totală L	30 mm
Sistem	DM
Fixare tip	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	22
Serie	Master Mute
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	47 mm
Cap de strunjit cod ISO	SIL
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

