

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/9****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Clasa articolului	29D

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe pentru filetare Ref. 16.

**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	27 mm
Sistem	DM
Fixare tip	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	16
Cap de strunjit cod ISO	SIL

Decalaj central L <sub>3</sub>	23,7 mm
Ø minim al găurii prealabile D <sub>min</sub>	45 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Serie	Master Mute
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat