

**Garant**

## Date comandă

Numărul de comandă	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Clasa articolului	29D

## Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

## Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 49
Sistem	DM
Cap de strunjit cod ISO	SVUCL
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	49 mm
Unghi de așezare	93 grad
Lungimea totală L	32 mm
Serie	Master Mute
Fixare tip	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Decalaj central $L_3$	27 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

