

Garant

Date comandă

Numărul de comandă	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 49
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Cap de strunjit cod ISO	SCLCL
Lungimea totală L	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Unghi de așezare	95 grad
Sistem	DM
Fixare tip	40 mm

Decalaj central L ₃	27 mm
Serie	Master Mute
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat