

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/4****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

**Descriere tehnică**

Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Cap de strunjit cod ISO	PWLNL
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Portplăcuță	269005 16
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 18
Serie	Master Mute
Fixare tip	40 mm
Unghi de așezare	95 grad
Sistem	DM
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	50 mm
Lungimea totală L	26 mm
Pârghie cu articulație	259015 18
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat