

**Garant**

## Date comandă

Numărul de comandă	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Clasa articolului	29D

## Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

## Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 19
Lungimea totală L	26 mm
Pârghie cu articulație	259015 20
Portplăcuță	269005 15
Decalaj central $L_3$	27 mm
Sistem	DM

Unghi de așezare	91 grad
Cap de strunjit cod ISO	PTFNL
Serie	Master Mute
Fixare tip	40 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat