

Garant

Date comandă

Numărul de comandă	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Cap de strunjit cod ISO	PDUNL
Decalaj central L_3	27 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Lungimea totală L	26 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 18
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Sistem	DM
Unghi de așezare	93 grad

Portplăcuță	269005 14
Serie	Master Mute
Fixare tip	40 mm
Pârghie cu articulație	259015 19
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat