

**Garant**

## Date comandă

Numărul de comandă	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Clasa articolului	29D

## Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

## Descriere tehnică

Lungimea totală L	26 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Decalaj central $L_3$	27 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 18
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Unghi de așezare	95 grad
Portplăcuță	269005 13
Serie	Master Mute

Sistem	DM
Pârghie cu articulație	259015 18
Cap de strunjit cod ISO	PCLNL
Fixare tip	40 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat