

**Garant****Plăcuțe de retezare / canelare, HU 7310, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273709 3
GTIN	4067263736721
Clasa articolului	21L

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,07 - 0,2 mm/rot
Lățime de canelare w	3 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	N
Aplicație secundară	Ti
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU 7310
Rază la colț R	0,05 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	350 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		