

Garant**Plăcuțe de retezare / canelare, HU 7310, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273709 2
GTIN	4067263736714
Clasa articolului	21L

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Lățime de canelare w	2 mm
Aplicația principală	N
Aplicație secundară	Ti
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU 7310
Rază la colț R	0,05 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	350 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		