

metabo**Mașină de găurit și înșurubat, cu acumulator cu Li-Ion, Tip: BSLBL**

Date comandă

Numărul de comandă	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Clasa articolului	03D

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit cu acumulator, cu și fără sistem Metabo-Quick.

Sistemul Quick economisește mult timp atunci când schimbați frecvent între găurire și înșurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biți cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.

Alegeți între **o echipare completă** cu 2 acumulatori, încărcător și o carcasă robustă din plastic și **mașina fără accesorii** în cutie, dacă aveți deja câțiva acumulatori. Evident că puteți achiziționa și separat acumulatori și încărcătoare. De altfel, toți acumulatorii Metabo au **o garanție de 3 ani**, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Alte elemente, cum ar fi **lumina de lucru cu LED-uri** și **cârligul practic pentru curea**, oferă și mai mult confort la lucru.

- **Mașină de găurit și înșurubat fără perii, cu design extrem de compact, pentru aplicații universale.**
- **Lumină de lucru integrată cu LED, cu temporizare, pentru iluminare optimă a zonei de lucru.**
- **Cu cârlig practic pentru curea și cu magazie de biți, opțional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.**

Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină de strângere rapidă, 2x acumulator, încărcător și metaBOX.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	32 mm
Utilizare tipică	Mediu
Număr de acumulatoare incluse	2
Model constructiv motor	fără perii
Moment maxim de rotație moale	25 Nm
Denumirea producătorului	BS 18 L BL
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Metabox
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Capacitate acumulator	2 Ah
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație de mers în gol	0 - 550 min ⁻¹
Turație de mers în gol	0 - 1850 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	0,87 kg
Greutate cu acumulator	1,3 kg
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V

USP2

Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13 în METABOX

Accesorii

Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2