

**metabo****Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator neinclus, Tip: BSLTXBLI****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 070261 BSLTXBLI |
| GTIN               | 4061792188136   |
| Clasa articolului  | 03D             |

**Descriere****Execuție:****Mașină de găurit cu acumulator, cu și fără sistem Metabo-Quick.**

**Sistemul Quick economisește mult timp** atunci când schimbați frecvent între găurire și înșurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biți cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.

Alegeți între o **echipare completă** cu 2 acumulatori, încărcător și o carcasă robustă din plastic și **mașină fără accesorii**, în cutie, dacă aveți deja acumulatori. Sigur că acumulatorii și încărcătorul îl puteți achiziționa și separat. De altfel, toți acumulatorii de la Metabo sunt acoperiți de o **garanție de 3 ani**, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Alte facilități, precum **lumina de lucru puternică cu LED-uri** și **cârligul practic pentru curea**, oferă și mai mult confort atunci când lucrați.

- **Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate și finețe.**
- **Mașină de găurit fără perii cu putere maximă pentru cele mai dificile aplicații.**
- **Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.**
- **Oprire electronică de siguranță: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**

- **Cu cârlig practic pentru curea și suport de biți, opțional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.**

Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

**Avantaj:**

**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

**Livrare:**

Inclusiv mandrină de strângere rapidă, fără acumulator și fără încărcător.

**Notă:**

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

## Descriere tehnică

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Număr de acumuloare incluse                                  | 0                          |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel                         | 13 mm                      |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn                         | 68 mm                      |
| Moment maxim de rotație dur                                  | 130 Nm                     |
| Utilizare tipică   | Heavy Duty                 |
| Tip acumulator   | Litiu-Ion                  |
| Tensiunea acumulatorului                                     | 18 V                       |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă                 | 1,5 - 13 mm                |
| Ambalaj  | Metabox                    |
| Alimentare cu energie  | Alimentare la rețea        |
| Denumirea producătorului                                     | BS 18 LTX BL I             |
| Model constructiv motor                                      | fără perii                 |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V               |
| Moment maxim de rotație moale                                | 65 Nm                      |
| Greutate fără acumulator                                     | 1,7 kg                     |
| Turație de mers în gol                                       | 0 - 550 min <sup>-1</sup>  |
| Turație de mers în gol                                       | 0 - 2000 min <sup>-1</sup> |
| Greutate cu acumulator                                       | 2,2 kg                     |

|            |  |
|------------|--|
| Tip produs | Mașină de găurit și înșurubat  |
| USP1       | 18V  |
| USP2       | Motor fără perii, fără acumulator,<br>interval de prindere la mandrină<br>cu strângere rapidă 1,5-13 |

## Accesorii

|   |              |
|---|--------------|
| Încărcător cu acumulator Tip ASC55              | 073890 ASC55 |
| AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah | 073870 5,2   |
| AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah   | 073870 2     |
| AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah   | 073870 4     |