

metabo**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator neinclus cu sistem Quick, Tip: BSLTX3BLQI****Date comandă**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 070271 BSLTX3BLQI |
| GTIN | 4061792211643 |
| Clasa articolului | 03D |

Descriere**Execuție:****Mașină de găurit cu acumulator, cu și fără sistem Metabo-Quick.**

Sistemul Quick economisește mult timp atunci când schimbați frecvent între găurire și înșurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biți cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.

Alegeți între o **echipare completă** cu 2 acumulatori, încărcător și o carcasă robustă din plastic și **mașină fără accesorii**, în cutie, dacă aveți deja acumulatori. Sigur că acumulatorii și încărcătorul îl puteți achiziționa și separat. De altfel, toți acumulatorii de la Metabo sunt acoperiți de o **garanție de 3 ani**, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Alte facilități, precum **lumina de lucru puternică cu LED-uri** și **cârligul practic pentru curea**, oferă și mai mult confort atunci când lucrați.

- **Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate și finețe.**
- **Mașină de găurit și înșurubat în 3 trepte, extrem de puternică, cu turație mare, pentru domeniu extins de utilizare și avans mai rapid la găurire, în special în aplicațiile pentru metale grele.**

- **Mandrină puternică cu funcție de strângere ulterioară pentru a preveni alunecarea sculei de inserție și cu concentricitate maximă.**
- **Sistemul Metabo QuickPlus: schimbarea rapidă a portsculei și a sculei de inserție, pentru lucrul flexibil în condiții de solicitare maximă.**
- **Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.**
- **Oprire electronică de siguranță: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**
- **Cu cârlig practic pentru curea și suport de biți, opțional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.**

Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu schimbare rapidă, fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Model constructiv motor | fără perii |
| Moment maxim de rotație moale | 65 Nm |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 - 13 mm |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V |
| Utilizare tipică | Heavy Duty |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 16 mm |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn | 68 mm |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 |
| Ambalaj | Metabox |
| Moment maxim de rotație dur | 130 Nm |
| Denumirea producătorului | BS 18 LTX-3 BL Q I |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V |

| | |
|--------------------------|--|
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Turație de mers în gol | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Turație de mers în gol | 0 - 2000 min ⁻¹ |
| Turație de mers în gol | 0 - 4000 min ⁻¹ |
| Greutate cu acumulator | 3 kg |
| Greutate fără acumulator | 2 kg |
| Tip produs | Mașină de găurit și înșurubat |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, fără acumulator |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Acumulator Li-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah | 073870 5,2 |
| Acumulator Li-Power Capacitate acumulator 2 Ah | 073870 2 |
| Acumulator Li-Power Capacitate acumulator 4 Ah | 073870 4 |
| Încărcător cu acumulator Tip ASC55 | 073890 ASC55 |