

**Set de dopuri de urechi 3M™ E-A-R™ Classic™, Tip: 250****Date comandă**

Numărul de comandă	097323 250
GTIN	4046719350612
Clasa articolului	04M

Descriere**Execuție:**

E-A-R™ Classic™ Dopuri de urechi. Spuma polimerică cu reformare lentă asigură proprietăți acustice bune. Forma cilindrică este potrivită pentru majoritatea canalelor auditive și oferă o protecție eficientă. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Rezistentă la umezeală**
- **Presiunea scăzută din interiorul urechii reduce presiunea în canalul auditiv**
- **Structura de suprafață asemănătoare uneia cu celule previne alunecarea**

Cutie dozatoare cu 50 de pachete practice de buzunar resigilabile a câte 5 perechi, rezervă pentru o săptămână.

Descriere tehnică

Conținut	250 pereche
Denumirea producătorului	FP01000
Ambalaj	neambalate individual
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	28 dB(A)
Materialul dopurilor	Poliuretan

Tip produs

Dopuri de urechi de unică folosință