



Clichet telescopic, extensibil 1/2 inch, Tip: 1/2



Date comandă

Numărul de comandă	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Fixarea se efectuează cu ajutorul inelului de fixare. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Reglare confortabilă, simplă și rapidă - chiar și cu o singură mână - a lungimilor prin intermediul unui comutator basculant. Cinci trepte de înclchetare cu lungimi de extensie de 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm și 630 mm. Moment de rotație maxim admis 512 Nm.

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Standard:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	410 - 630 mm
Număr de dinți	36
Unghi de lucru	10 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
cu extractor	nu
Cap clichet detașabil de mâner	nu

mâner rotativ	nu
Extensibilă cu cursă fără trepte	nu
Orificiu prindere la capătul mânerului	nu
Tip produs	Clichet