



Șurubelniță cu percuție și acumulator, Tip: GDS18450HC



Date comandă

Numărul de comandă	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Șurubelniță de impact de 1/2 inch cu conectivitate bluetooth.

- **2 regimuri de funcționare, pentru metal și lemn. Alți parametri se reglează individual prin aplicația Toolbox.**

Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851– 073867.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	GDS 18V-450 HC
Turație maximă treapta 1	1500 min ⁻¹
Turație de mers în gol	1000 min ⁻¹

Turație de mers în gol	1500 min ⁻¹
Turație de mers în gol	2300 min ⁻¹
Număr de acumuloare incluse	2
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Moment maxim treapta 2	330 Nm
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Număr de percuții	0 - 3300 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 2	2500 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 3	3300 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	1,6 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Moment maxim treapta 3	450 Nm
Vibrație maximă conform EN	14,5 m/s ²
Moment maxim treapta 1	250 Nm
Capacitate acumulator	4 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de percuții treapta 1	1900 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Greutate	2,1 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Turație maximă treapta 2	2300 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	450 Nm
Moment de rupere maxim	800 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Utilizare tipică	Heavy Duty
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

