

metabo**Mașină de găurit, Tip: BE850-2****Date comandă**

Numărul de comandă	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Mașina de găurit potrivită pentru orice diametru de alezaj.**

Fiecare mașină de găurit are un interval optim de turație pentru anumite diametre de găurire și dispune și de un ax cu suport cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru utilizare chiar și fără mandrină. Mandrina de strângere rapidă Futuro Plus asigură rezultate precise de găurire prin strângerea automată la găurire.

- **Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii și durabilitate.**
- **Punte rotativă cu perii de carbon, pentru putere maximă și la sensul de rotație pe stânga, de ex., pentru desfacerea șuruburilor blocate.**
- **Cuplaj de siguranță Metabo S-automatic: decuplare mecanică a acționării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranță.**
- **Sistem electronic Vario (V) pentru lucrul la turații adecvate materialelor.**
- **Rotiță de reglare pentru preselecția turației.**
- **Transmisie cu două viteze.**
- **Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, pentru durabilitate mare.**
- **Funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Ax cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță, pentru lucrul fără mandrină.**
- **Mâner cu suprafață de prindere Softgrip antiderapantă.**
- **Manșon sferic care menajează cablurile, pentru libertate optimă de mișcare în timpul lucrului.**

Livrare:

Inclusiv mandrină de strângere rapidă Futuro Plus și mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Putere absorbită	850 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă treapta 2	3100 min ⁻¹
Ø ax prindere	43 mm
Rotație la dreapta/ stânga	da
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	25 mm
Momentul maxim	36 Nm
Momentul maxim	14 Nm
Greutate	2,6 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	8 mm
Lungimea cablului	4 m
Denumirea producătorului	BE 850-2
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	40 mm
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 1	1100 min ⁻¹
Tip produs	Mașină de găurit