

**metabo****Mașină de găurit cu percuție, Tip: SBEV1300-2****Date comandă**

Numărul de comandă	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:****Găurire cu percuție, cu protecție ridicată a utilizatorului.**

Mașinile de găurit cu percuție sunt echipate cu cuplaj de siguranță Metabo S-automatic. La blocarea burghiului, acționarea este decuplată imediat mecanic pentru a minimiza momentul de rotație invers asupra utilizatorului.

- **Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării.**
- **Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Roată de reglare pentru preselecția turației.**
- **Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului, pentru durabilitate mare.**
- **Ax cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță, pentru lucrul fără mandrină.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turații adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.**
- **Roțiță de reglare pentru preselecția turației.**
- **Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii și durabilitate.**
- **Punte rotativă cu perii de carbon, pentru putere maximă și la sensul de rotație pe stânga, de ex., pentru desfacerea șuruburilor blocate.**
- **Funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.**
- **Manșon sferic care menajează cablurile, pentru libertate optimă de mișcare în timpul lucrului.**
- **Indicator de uzură a periei de carbon.**

**Livrare:**

Include mandrină cu strângere rapidă, mâner suplimentar, opritor de adâncime și metaBOX.

**Descriere tehnică**

Ø maxim de găurire spiralată în beton	22 mm
Greutate	2,8 kg
Lungimea cablului	4 m
Număr maxim de percuții	58900 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Momentul maxim	16 Nm
Momentul maxim	44 Nm
Turație maximă treapta 2	3100 min <sup>-1</sup>
Ambalaj	Metabox
Denumirea producătorului	SBEV 1300-2
Putere absorbită	1300 W
Turație maximă treapta 1	1100 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	25 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Domeniul de strângere a mandrinei	1 - 13 mm
Turație de mers în gol	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Turație de mers în gol	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție