

metabo**Mașină de găurit fără fir, acumulatorul nu e inclus cu sistem Quick, Tip: GBLTXBLQI****Date comandă**

Numărul de comandă	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Mașină de găurit cu acumulator, cu și fără sistem Metabo-Quick.**

Sistemul Quick economisește mult timp atunci când schimbați frecvent între găurire și înșurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biți cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.

Funcția brevetată de filetare a mașinii de găurit cu acumulator permite găurirea și curățarea rapidă și neîntreruptă a filetelor prin comutarea automată a sensului de rotație.

Alegeți între o **echipare completă** cu 2 acumulatori, încărcător și o carcasă robustă din plastic și **mașină fără accesorii**, în cutie, dacă aveți deja acumulatori. Sigur că acumulatorii și încărcătorul îl puteți achiziționa și separat. De altfel, toți acumulatorii de la Metabo sunt acoperiți de o **garanție de 3 ani**, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Alte facilități, precum **lumina de lucru puternică cu LED-uri** și **cârligul practic pentru curea**, oferă și mai mult confort atunci când lucrați.

- **Funcționare cu impulsuri selectabilă pentru deșurubarea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Oprire de precizie: cuplaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru o funcționare precisă și sensibilă.**
- **Mandrină cu schimbare rapidă pentru a fixa burghii de filetat cu tijă patrulateră și burghii cilindrice.**

- **Durată lungă de viață și de funcționare a burghiilor de filetat datorită monitorizării inteligente a cuplului.**
- **Sistem Metabo Quick: Schimbarea rapidă a portsculei și a sculei de inserție, pentru desfășurarea flexibilă a lucrului.**
- **Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfășurare rapidă a lucrului și eficiență maximă la găurire și înșurubare.**
- **Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate și finețe.**
- **Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.**
- **Oprire electronică de siguranță: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**
- **Cu cârlig practic pentru curea și suport de biți, opțional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.**

Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat prin "BL" în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu tarod cu schimbare rapidă M4-M6, M8-M12, mâner suplimentar, fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Greutate fără acumulator	1,8 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	68 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Denumirea producătorului	GB 18 LTX BL Q I
Greutate cu acumulator	2,2 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Moment maxim de rotație dur	130 Nm
Turație de mers în gol	0 - 550 min ⁻¹
Turație de mers în gol	0 - 2000 min ⁻¹
Moment maxim de rotație moale	65 Nm
Utilizare tipică	Heavy Duty
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ambalaj	Metabox
Model constructiv motor	fără perii
Tip produs	Mașină de găurit

Accesorii

AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2
Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2