

metabo**Șlefuitoare excentrice, Tip: SXE3125****Date comandă**

Numărul de comandă	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizor ușor, comod, cu ergonomie perfectă pentru lucrul cu vibrații reduse.

- **Sistem electronic Vario (V) pentru lucrul la turații adecvate materialelor.**
- **Disc de șlefuire cu mai multe orificii pentru aspirare eficientă.**
- **Zonă de prindere cu suprafață Softgrip antiderapantă.**
- **Carcasă lagărului este robustă, din aluminiu turnat sub presiune.**
- **Funcționare cu vibrații reduse datorită funcționării line.**
- **Sac textil pentru praf, ușor de golit, pentru lucrul fără aspirator.**
- **Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal.**

Livrare:

Disc de șlefuire „multi-hole” cu prindere cu scai, cheie hexagonală, sac de colectare a prafului din material textil.

Notă:

Disc de polizare potrivit cu 6 găuri, Cod articol 567775, cu 15 găuri Cod articol 567558 și ABRANET Cod articol 567800.

Descriere tehnică

Putere absorbită	310 W
Denumirea producătorului	SXE 3125
Cursă de circuit oscilant	3,0 mm

Număr oscilații	8000 - 24000 min ⁻¹
Greutate	1,5 kg
Ø disc abraziv	125 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	4,9 m/s ²
Tip produs	Șlefuitoare excentrice