

metabo**Șlefuitoare cu vibrații, Tip: SR2185****Date comandă**

Numărul de comandă	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Șlefuitor cu vibrații de 210 W, ușor, maniabil, cu ergonomie perfectă:

- Zonă de prindere cu suprafață Softgrip antiderapantă.
- Suprafață finisată excelent fără vârtejuri de șlefuire fără zgârieturi, pentru prelucrarea profesională a suprafeței.
- Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal.

Livrare:

Inclusiv sac de praf, geantă de transport.

Notă:

Pentru hârtie abrazivă cu scai, consultați Cod 557576.

Ambalaj: Geantă de transport

Denumirea producătorului: SR 2185

Putere absorbită: 210 W

Lungime hârtie abrazivă (scai): 184 mm

Lățime hârtie abrazivă (scai): 92 mm

Lungime hârtie abrazivă (clemă): 230 mm

Lățime hârtie abrazivă (clemă): 92 mm

Descriere tehnică

Șablon de găurire	8 poziții
Greutate	1,5 kg

Lungime hârtie abrazivă (scai)	184 mm
Cursă de circuit oscilant	2 mm
Denumirea producătorului	SR 2185
Vibrație maximă conform EN	$< 4 \text{ m/s}^2$
Lungime hârtie abrazivă (clemă)	230 mm
Număr oscilații	22300 min^{-1}
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățime hârtie abrazivă (scai)	92 mm
Lățime hârtie abrazivă (clemă)	92 mm
Putere absorbită	210 W
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Șlefuitoare cu vibrații