

melabo**Polizor drept,, Tip: GE710C****Date comandă**

Numărul de comandă	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai suple și mai compacte echipamente de pe piață. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la rețea și la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.

- **Gât de prindere precis, pentru utilizare staționară.**
- **Trepte de turație preselectabile.**
- **Oprire electronică de siguranță a motorului atunci când unealta este blocată, pentru lucrul în siguranță.**

Design compact extrem de scurt, pentru lucrul în curbură interioare sau în alte spații înguste.

Livrare:

Bucșă elastică 6 mm, 2 chei fixe.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Greutate	1,4 kg
Interval de turație	13000 - 34000 min ⁻¹
Ø maxim al bucșei elastice	6 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere absorbită	710 W
Preselectare electronică a turației	da

Denumirea producătorului	GE 710 Compact
Vibrație maximă conform EN	6,8 m/s ²
Tip produs	Polizor drept,