

**metabo****Polizor drept,, Tip: GE950GP****Date comandă**

Numărul de comandă	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai suple și mai compacte echipamente de pe piață. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la rețea și la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.

- **Gât de prindere precis, pentru utilizare staționară.**
- **Trepte de turație preselectabile.**
- **Oprire electronică de siguranță a motorului atunci când unealta este blocată, pentru lucrul în siguranță.**

Polizoarele drepte cu **un ax de șlefuire lung** sunt ideale **pentru debavurarea** sau șlefuirea cordoanelor de sudură în locuri greu accesibile.

Cu **un interval de turație restrâns**, pentru o șlefuire puternică cu discuri lamelare de șlefuit.

**Livrare:**

Bucșă elastică 6 mm, acoperire de protecție din cauciuc, mâner suplimentar, 1 cheie fixă.

**Notă:**

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

**Descriere tehnică**

Greutate	1,7 kg
Preselectare electronică a turației	da
Denumirea producătorului	GE 950 G
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Putere absorbită	950 W
Ø maxim al buçei elastice	6 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Interval de turație	2500 - 8700 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizor drept,