

metabo**Polizor drept,, Tip: GE710P****Date comandă**

Numărul de comandă	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai supte și mai compacte echipamente de pe piață. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la rețea și la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.

- **Gât de prindere precis, pentru utilizare staționară.**
- **Trepte de turație preselectabile.**
- **Oprire electronică de siguranță a motorului atunci când unealta este blocată, pentru lucrul în siguranță.**

Polizoarele drepte cu **un ax de șlefuire lung** sunt ideale **pentru debavurarea** sau șlefuirea cordoanelor de sudură în locuri greu accesibile.

Livrare:

Bucșă elastică 6 mm, acoperire de protecție din cauciuc, 1 cheie fixă.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	5,6 m/s ²
Interval de turație	10000 - 30500 min ⁻¹
Ø maxim al bucșei elastice	6 mm
Preselecție electronică a turației	da
Denumirea producătorului	GE 710 Plus

Greutate	1,6 kg
Putere absorbită	710 W
Tip produs	Polizor drept,