



Polizor drept pentru șlefuire unghiulară Acumulator, Tip: GWG12V-50



Date comandă

Numărul de comandă	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor compact cu acumulator pentru discuri de 50 mm. Comutatorul de declanșare cu turație variabilă și cinci moduri diferite de viteză asigură o reglare optimă a turației. Compact, fără cablu și puternic - Șlefuitorul de 12V pentru o gamă largă de aplicații.

- **Performanță ridicată pentru rezultate de lucru rapide: motor puternic de înaltă performanță fără perii și moment de rotație constant ridicat pentru productivitate ridicată.**
- **Lucru fără oboseală chiar și în zonele înguste: design extrem de ușor și compact, cu o mărime mică a mânerului pentru șlefuire ușoară.**
- **Reglare perfectă a turației pentru diverse aplicații și rezultate optime: comutatorul de declanșare cu turație variabilă și cinci moduri diferite de viteză asigură o reglare optimă a turației.**

Livrare:

Fără acumulator și încărcător, 1 × bucsă elastică 6 mm.

Notă:

Discuri de șlefuit recomandate (CER) găsiți de la Cod 554012, discuri de curățare și de curățare grosieră găsiți la Cod 554050; 554051; 554054 și 554055.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumuloare incluse	0
Greutate	0,53 kg
Denumirea producătorului	GWG 12V-50 S
Înterupător de siguranță	nu
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim al discurilor	50 mm
Interval de turație	5000 - 15000 min ⁻¹
Ø maxim al buçșei elastice	6 mm
Tip produs	Polizoare unghiulare