

**Polizor drept Acumulator, Tip: GGS18V-20****Date comandă**

Numărul de comandă	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Polizor drept compact cu acumulator, cu motor fără perii, cu protecție la suprasarcină și protecție la repornire.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Inclusiv 2 chei fixe de SW 19.

Descriere tehnică

Greutate	1,2 kg
Denumirea producătorului	GGG 18V20
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Preselectare electronică a turației	nu
Număr de acumulatoare incluse	0
Ø maxim al bușei elastice	8 mm
Interval de turație	24000 min ⁻¹

Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18