

bimos

**Scaun rotativ de birou, spumă integrală, cu glisor și inel pentru picior, înalt,
Tip: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

șezut și spătar din spumă integrală. Foarte robust, ușor de îngrijit, lavabil și rezistent la acizi și baze slabe, precum și la acțiunea forțelor mecanice. Rezistent la scânteii zburătoare.

Scaun rotativ pentru birou Work-Tec ERGO: tapițerie confortabilă cu spătar format ergonomic și matlasat orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.

Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii.

Reglarea greutateii între 45 și 120 kg.

Descriere tehnică

Execuție	taburet înalt
Adâncimea scaunului	470 mm
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Serie	Work-Tec Ergo

Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm
Înălțimea spătarului	580 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou