

bimos

Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Tip: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile și moi. Lavabil și ușor de întreținut. Rezistent la dezinfectanți și antibacterian, fără PVC.

Scaun rotativ pentru birou Work-Tec Ergo: tapițerie confortabilă cu spătar format ergonomic și matlasat orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.

Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii.

Reglarea greutateii între 45 și 120 kg.

Descriere tehnică

Înălțimea spătarului	580 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Serie	Work-Tec Ergo
Execuție	taburet înalt

Adâncimea scaunului	470 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou