

bimos

**Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu role, de joasă înălțime, Tip: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	965260 BLACK
GTIN	4016849943909
Clasa articolului	96B

**Descriere****Execuție:**

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile și moi. Lavabil și ușor de întreținut. Rezistent la dezinfectanți și antibacterian, fără PVC.

Scaun rotativ pentru birou Work-Tec Ergo: tapițerie confortabilă cu spătar format ergonomic și matlasat orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.

Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii.

Reglarea greutateii între 45 și 120 kg.

**Descriere tehnică**

Serie	Work-Tec Ergo
Execuție	cu role
Înălțimea spătarului	580 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Adâncimea scaunului	470 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm

Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

---

## Accesorii

Role(1 set = 5 buc.)	963187
----------------------	--------